




Módulo universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	4	
Alimentação do sensor das entradas	AS-i	
Corrente de entrada Alta	[mA]	3...5
Corrente de entrada Baixa	[mA]	0,5...1
Saídas		
Conceção elétrica	AS-i	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção	IP 65	
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
Classificação AS-i		
Perfil AS-i	S-0.F	



Módulo universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Configuração I/O do AS-i [hex]	0				
Código de ID do AS-i [hex]	F				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	atribuição	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Bits de parâmetro	bit de parâmetro	função			
	P0	monitorização I1 de sensor	desativada	* /	ativada
	P1	monitorização I2 de sensor	desativada	* /	ativada
	P2	monitorização I3 de sensor	desativada	* /	ativada
	P3	monitorização I4 de sensor	desativada	* /	ativada

Dados mecânicos

Tipo de montagem	interface AS-i para FC e partes inferiores do SC
Materiais	PA 6-GF30; 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	função	LED, amarelo

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

grampos de gaiola de mola:

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG: