




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2257

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 tomada de endereçamento



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 235
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4; (bidirecional)
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa	[mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado	[V]	> 10



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim
---	-----

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Quantidade de saídas digitais	4
Circuito	PNP
Intervalo de tensão DC [V]	10...30; (para PELV)
Corrente máx. de carga por saída [mA]	2000
Resistente a curto-circuito	sim
Separado eletricamente	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 20

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Perfil AS-i	S-7.0
Configuração I/O do AS-i [hex]	7
Código de ID do AS-i [hex]	0
Certificado AS-i	05001

Dados mecânicos

Tipo de montagem	montagem em calha DIN
Materiais	PA; PVC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	em funcionamento	LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão

