




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2516
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 etiqueta para marcação
- 2 adaptador de fixação de infravermelhos



Aplicação	
Aplicação	Montagem em campo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente [mA]	15...57; (alimentação externa)
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	57; (com alimentação externa: 27 mA)
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Alimentação de tensão adicional [V]	24 DC
Alimentação de tensão adicional	opcional
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 4
Entradas	
Alimentação do sensor das entradas	AS-i / externo
Tensão de alimentação [V]	24



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	500; (com alimentação externa; sem alimentação externa: 100 mA)
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	não
Quantidade de entradas analógicas	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Resolução da entrada analógica	16 (1 bit = 1 µA)

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Resolução da saída analógica	1 µA

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...85
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Classificação AS-i

Endereçamento do AS-i	tomada de endereçamento; endereçamento possível por infravermelhos
Perfil AS-i	S-7.3.E
Configuração I/O do AS-i [hex]	7
Código de ID do AS-i [hex]	3.E

Dados mecânicos

Peso [g]	217,2
Tipo de montagem	módulos AS-i para bases FC-/FC-E
Materiais	PBT; Vedação: FKM; parafusos: aço inoxidável

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo Canais AI1...AI4

Acessórios

Acessórios (opcional)	Base do módulo
-----------------------	----------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	Alimentação do sensor +24V
2	AI + entrada analógica
3	Alimentação do sensor 0V
4	AI - entrada analógica 0V
5	terra funcional