


AC2900



Módulo ProcessLine AS-Interface

ProcessLine 8 SB IP69K



Aplicação

Aplicação

áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

26,5...31,6 DC

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura

[A]

4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)

Alimentação de tensão adicional

[V]

20...30 DC; (AUX)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-5...70

Temperatura de armazenamento

[°C]

-5...70

Humidade relativa máx. do ar

[%]

90; (sem condensação)

Altura máx. acima do nível do mar

[m]

2000

Proteção

IP 68; IP 69K

Grau de sujidade

2

Testes/aprovações

CEM

EN 62026-2

EN 61000-6-2

Dados mecânicos

Peso

[g]

613,5

Dimensões

[mm]

Ø 137,3 / L = 80

Materiais

invólucro: aço inoxidável; O-ring: EPDM; Tampas de proteção: PP

Material da vedação

EPDM

Conexão elétrica

Conexão do módulo

M12

Acessórios

Itens fornecidos

tampa de proteção: 8 x M12, E70297

**Módulo ProcessLine AS-Interface**

ProcessLine 8 SB IP69K


Acessórios (opcional)	Chave de torque:, E70390
-----------------------	--------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Vedação: EPDM; Binário de aperto: 1,2...1,4 Nm; Comprimento máximo do cabo: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

conexão elétrica - soquete

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Vedação: EPDM; Binário de aperto: 1,2...1,4 Nm; Comprimento máximo do cabo: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE