




Módulo AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5205
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 etiqueta para marcação




Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 235
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		NPN
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa	[mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado	[V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim



Módulo AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Saídas					
Conceção elétrica		AS-i			
Condições de funcionamento					
Temperatura ambiente		[°C]			
Proteção		IP 67			
Testes/aprovações					
CEM		EN 50295			
Classificação AS-i					
Perfil AS-i		S-0.0			
Configuração I/O do AS-i		[hex]			
Código de ID do AS-i		[hex]			
Atribuição dos bits de dados		bit de dados			
		D0			
		D1			
		D2			
		D3			
		soquete			
		I-1			
		I-2			
		I-3			
		I-4			
		pino			
		2+4			
		2+4			
		2+4			
		2+4			
Dados mecânicos					
Tipo de montagem		interface AS-i para FC e partes inferiores do SC			
Materiais		PBT			
Visualizadores/elementos de funcionamento					
Visualizador		em funcionamento		LED, verde	
		função		LED, amarelo	
Notas					
Notas		o módulo pode ser re-endereçado até 15 vezes			
Quantidade da embalagem		1 peças			
conexão elétrica					
pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:					
Conexão: M12; codificação: A					
					



Módulo AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Conexão

