




Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2057

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 etiqueta para marcação
- 2 tubo de ligação Ø 8 mm
- 3 parafuso de comando manual
- 4 tubo de ligação Ø 4 mm ar auxiliar



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 165
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas pneumáticas: 1
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	100
Corrente de entrada Alta	[mA]	> 3
Corrente de entrada Baixa	[mA]	< 1,5



AirBox AS-Interface

AirBox 2DI 1PO M12

Nível de comutação elevado	[V]	> 10			
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim			
Saídas					
Conceção elétrica		AS-i			
Quantidade de saídas pneumáticas		1			
Condições de funcionamento					
Temperatura ambiente	[°C]	0...55			
Nota sobre a temperatura ambiente		com tratamento especial do ar comprimido: < 0 °C			
Proteção		IP 67			
Testes/aprovações					
CEM		EN 50295			
Classificação AS-i					
Perfil AS-i		S-3.F			
Configuração I/O do AS-i	[hex]	3			
Código de ID do AS-i	[hex]	F			
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	soquete	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	pino	4	2 / 4	-	-
Dados mecânicos					
Tipo de montagem		Montagem aparafusada			
Materiais		PBT			
Sistema pneumático		1 x Válvula de 4/2 vias			
Escala de pressão de funcionamento	[bar]	3...8			
Escala de pressão de funcionamento	[MPa]	0,3...0,8			
Nota sobre a gama da pressão de trabalho		incl. possíveis picos de pressão			
Fluxo de ar em 6/5 bar	[l/min]	500			
Fluxo de ar em 6/0 bar	[l/min]	700			
Ar comprimido permitido		filtrado (5 µm); lubrificado (ISO-VG10) ou não lubrificado			
Ar auxiliar 90 % de vácuo	[bar]	3...8			
Ar auxiliar 90 % de vácuo	[MPa]	0,3...0,8			
Encaixes para tubos		Legris LF 3000/8 / LF 3000/4			
Escape		escape pode ser descarregado pelo tudo de ligação			
Visualizadores/elementos de funcionamento					
Visualizador	em funcionamento	LED, verde			
	função	LED, amarelo			
Acessórios					
Acessórios (opcional)		silenciador:, E75232			
Notas					
Notas		Verifique as informações sobre ar comprimido e EMC/ESD em “downloads”			
Quantidade da embalagem		1 peças			



conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão

Conexão: M12