




Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores
pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2310
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Características do produto		
Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Zona de detecção		
Alcance de detecção	[mm]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67



Sensor indutivo duplo AS-Interface para actuadores pneumáticos de quarto de volta

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Testes/aprovações		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Classificação AS-i		
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		15101
Dados mecânicos		
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais		PBT; PC
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: aço inoxidável



Conexão

Ausgänge

3	tensão externa -
4	saída de comutação +
1, 2, 5	nicht belegt