


AC2380



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Aplicação		
Aplicação	Montagem em campo; áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	80
Entradas		
Alimentação do sensor das entradas	AS-i	
Saídas		
Conceção elétrica	AS-i	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...80
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K	
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



Módulo com botão luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Classificação AS-i				
Versão do AS-i	2.11; 3.0			
Modo de endereçamento estendido	sim			
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4			
Perfil AS-i	S-B.A.E			
Configuração I/O do AS-i [hex]	B			
Código de ID do AS-i [hex]	A.E			
Certificado AS-i	135301			
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2
	LED 1 azul	DO-0	-	-
	LED 2 branco	-	DO-1	-
	botões 1	-	-	DI-2 (NO)
	botões 2	-	-	-


Dados mecânicos	
Peso [g]	275,6
Tipo de montagem	Montagem aparafusada
Dimensões [mm]	118 x 50 x 47
Materiais	aço inoxidável

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
Elementos de funcionamento	2	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis

Conexão elétrica	
Conexão do módulo	M12

Notas	
Notas	Os módulos para botões (RAFI da série RAFIX22) oferecem proteção contra contato acidental.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica



1	AS-i +
3	AS-i -