



AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida

AirBox 2x3/2 2DI IP67



Aplicação	
Aplicação	Montagem em campo
Temperatura do fluído [°C]	-10...50
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	180
Watchdog integrado	sim
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas pneumáticas: 2
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	2



AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida

AirBox 2x3/2 2DI IP67

Circuito de entrada das entradas digitais	PNP
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Tensão de alimentação [V]	20...30; (através de cabo plano)
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	100
Corrente de entrada Alta [mA]	6...10
Corrente de entrada Baixa [mA]	0...2
Nível de comutação elevado [V]	> 11
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim

Saídas

Quantidade de saídas pneumáticas	2
Alimentação dos atuadores para as saídas	AS-i

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-10...55
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [anos]	321	

Classificação AS-i

Versão do AS-i	2.11; 3.0				
Endereçamento do AS-i	tomada de endereçamento				
Modo de endereçamento estendido	não				
Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-3.F.F				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	3			
Código de ID do AS-i	[hex]	F.F			
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	entrada	1	2	3	4
	soquete	I-1	I-2	-	-
	pino	2+4	2+4	-	-
	saída pneumática	-	-	2	4

Dados mecânicos

Peso [g]	355,9
Tipo de montagem	Montagem rápida
Materiais	PA; POM; Contatos vampiro: CuSn6 niquelado e estanhado
Sistema pneumático	2 x Válvula Direcional 3/2-Vias -sem sobreposição
Escala de pressão de funcionamento [bar]	2...8
Escala de pressão de funcionamento [MPa]	0,2...0,8



AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida

AirBox 2x3/2 2DI IP67

Escala de pressão de funcionamento	[psi]	29...116
Fluxo de ar em 6/5 bar	[l/min]	500
Ar comprimido permitido		ar comprimido não lubrificado classe 6-3-1; ar comprimido lubrificado classe 6-3-4
Anulação manual		pressionar/soltar ou pressionar/rodar/bloquear
Encaixes para tubos		8 mm
Escape		escape pode ser descarregado pelo tudo de ligação

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo

Conexão elétrica

Conexão do módulo	Cabo plano
-------------------	------------

Acessórios

Items fornecidos	base
Acessórios (opcional)	Suporte de montagem:, E74999
	Base do módulo:, E75000
	tampa de proteção: M12, E73004
	Tampão de vedação:, E75231
	silenciador:, E75232
	Conexão tomada L:, E75228
	Conexão tomada T:, E75227


Notas

Notas	Em funcionamento não pneumático, devem ser inseridas tampas de vedação E75231 nas conexões não utilizadas.
	Evitar a entrada de sujidade e pó.
	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:
	L-, L+, I-1, I-2
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.
	Verifique as informações sobre ar comprimido e EMC/ESD em “downloads”
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

tecnologia de montagem rápida para cabo plano do AS-i: ; três orientações possíveis

Conexão: M12; codificação: A




1	Entradas
2	tensão de alimentação L+
3	não conectado
4	Alimentação do sensor L-
5	entrada de dados
	não conectado

AirBox AS-Interface com técnica de montagem rápida

AirBox 2x3/2 2DI IP67

Diagramas e gráficos

Símbolo pneumático



2 x Valvula Direcional 3/2-Vias -sem sobreposição