




Mestre IO-Link com interface Profinet

IO-Link Master DL PN 8P IP69K



Aplicação		
Aplicação	sistemas higiénicos; Módulo E / S para aplicações de campo	
Função de alimentação em série	interface de barramento de campo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	20...28 DC; (US ; para PELV/SELV)
Consumo de corrente	[mA]	300...3900; (US)
Classe de proteção		III
Alimentação do sensor US		
Corrente máx. de carga total	[A]	3,6



Mestre IO-Link com interface Profinet

IO-Link Master DL PN 8P IP69K

Entradas/saídas	
Quantidade total de entradas e saídas	16; (configurável)
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 8
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Nível de comutação elevado [V]	11...28
Nível de comutação reduzido [V]	0...5
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim
Saídas	
Quantidade de saídas digitais	8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Corrente máx. de carga por saída [mA]	300
Resistente a curto-circuito	sim
Interfaces	
Interface de comunicação	Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET	
Standard de transmissão	100Base-TX
Taxa de transmissão	100 MBit/s
Protocolo	PROFINET
Configurações de fábrica	endereço IP: 0.0.0.0
	Máscara de sub-rede: 0.0.0.0
	Gateway endereço IP: 0.0.0.0
	endereço MAC: veja etiqueta de tipo
Nota sobre as interfaces	IO-Link Integration Edition 2
	CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
	Redundância S2
	Netload Class III
	CiR (Configuration in Run)
	SNMP (Simple Network Management Protocol)
	MRP (Media Redundancy Protocol)
	topologias de rede compatíveis: linha
	anel
Ethernet - Internet of Things	
Standard de transmissão	10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo	MQTT JSON
Configurações de fábrica	endereço IP: 169.254.x.x
	Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
	Gateway endereço IP: 0.0.0.0
	endereço MAC: veja etiqueta de tipo
Nota sobre as interfaces	Protocolo de segurança: HTTPS
IO-Link Master	
Tipo de transferência	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)



Mestre IO-Link com interface Profinet

IO-Link Master DL PN 8P IP69K

Revisão IO-Link	1.1
Quantidade de portas classe A	8

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...85	
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90	
Proteção		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de cobertura de aço inoxidável: IP 69K)	
Grau de proteção (NEMA 250)		6P	
Grau de sujidade		2	
Fluídos químicos		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-64 2009-04 DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [anos]	76	

Dados mecânicos

Peso [g]	427,1
Materiais	invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação	EPDM

Acessórios


Items fornecidos	tampa de proteção: 1 x M12, aço inoxidável, E12542
------------------	--

Notas

Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - Conexão de processo

Conexão: M12; codificação: A; Vedação: EPDM



IO-Link Port Class A X01...X08

1	Alimentação do sensor (US) L+
2	Entrada digital
3	Alimentação do sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	não conectado

**Mestre IO-Link com interface Profinet**

IO-Link Master DL PN 8P IP69K

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: M12; codificação: D; Vedação: EPDM

**PROFINET X21, X22**

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	não conectado

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	não conectado

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: M12; codificação: A

**X31**

1	+ 24 V DC (US)
2	não conectado
3	GND (US)
4	não conectado