




Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 6 Saídas com aparafusamento PG



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 240
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Alimentação do sensor das entradas		AS-i / AUX
Tensão de alimentação	[V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa	[mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado	[V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim



Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Circuito		PNP
Resistente a curto-circuito		sim
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 68
Testes/aprovações		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Classificação AS-i		
Perfil AS-i		S-0.0
Configuração I/O do AS-i	[hex]	0
Código de ID do AS-i	[hex]	0
Dados mecânicos		
Materiais		PA
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	em funcionamento	LED, verde
Acessórios		
Acessórios (opcional)		bucin PG: 2 x PG9
		bucin PG: 4 x PG7
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças