




Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 6 Saídas com aparafusamento PG



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 140
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Alimentação do sensor das entradas		AS-i / AUX
Tensão de alimentação	[V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	100
Corrente de entrada Alta	[mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa	[mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado	[V]	> 10



Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim	
Saídas			
Conceção elétrica		AS-i	
Quantidade de saídas digitais		2	
Circuito		PNP	
Intervalo de tensão DC [V]		para PELV	
Corrente máx. de carga por saída [mA]		2000	
Resistente a curto-circuito		sim	
Separado eletricamente		sim	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-25...80	
Proteção		IP 68	
Testes/aprovações			
CEM		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Classificação AS-i			
Perfil AS-i		S-0.0	
Configuração I/O do AS-i [hex]		0	
Código de ID do AS-i [hex]		0	
Dados mecânicos			
Materiais		PA	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		estado de comutação	LED, amarelo
		em funcionamento	LED, verde
Acessórios			
Acessórios (opcional)		bucin PG: 2 x PG9	
		bucin PG: 4 x PG7	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	