



Módulo de entrada/saída IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K



dependendo da versão, alguns LEDs são inativos



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100; (US)
Classe de proteção		III
Alimentação de tensão adicional	[V]	18...30 DC; (UA)
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional	[mA]	3600; (UA)



Módulo de entrada/saída IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Entradas/saídas		
Quantidade total de entradas e saídas	16	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 16	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	16; (configurável)	
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP; (Tipo 3 (IEC 61131-2))	
Alimentação do sensor das entradas	UA	
Tensão de alimentação [V]	18...30	
Corrente de entrada Alta [mA]	2...15	
Corrente de entrada Baixa [mA]	0...1,5	
Nível de comutação elevado [V]	11...28	
Nível de comutação reduzido [V]	0...5	
Saídas		
Quantidade de saídas digitais	16; (configurável)	
Corrente máx. de carga por saída [mA]	1800	
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A]	3,6; (Capacidade de carga da corrente de cada segmento: 1800 mA)	
Proteção contra curto-circuito	sim	
Alimentação dos atuadores para as saídas	UA	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Tipo de transferência	COM3 (230,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Modo SIO	não	
Tipo de porta master necessária	B	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	4	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1409
Nota	Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de cobertura de aço inoxidável: IP 69K)	
Grau de proteção (NEMA 250)	6P	



Módulo de entrada/saída IO-Link

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Grau de sujidade	2	
Fluídos químicos	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	

Dados mecânicos

Peso	[g]	482,326
Dimensões	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiais	invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Material da vedação	EPDM	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	falha	1 x LED, vermelho
	função	1 x LED, amarelo

Acessórios


Acessórios (opcional)	tampa de proteção para conectores fêmea M12
-----------------------	---

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - IO-Link

Conexão: 1 x M12; codificação: A



X1		
1	+ 24 V DC (US)	
2	+ 24 V DC (UA)	
3	GND (US)	
4	IO-Link	
5	GND (UA)	

**Módulo de entrada/saída IO-Link**

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

conexão elétrica - entradas / saídas

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Vedação: EPDM

**X1.0...X1.7**

1	+ 24 V DC (UA)
2	I/O2
3	GND (UA)
4	I/O1
5	não conectado