




Mestre IO-Link com interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP69K



Aplicação		
Aplicação	sistemas higiénicos; Módulo E / S para aplicações de campo	
Função de alimentação em série	interface de barramento de campo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	20...28 DC; (US ; para PELV/SELV)
Consumo de corrente	[mA]	300...3900; (US)
Classe de proteção		III
Alimentação do sensor US		
Corrente máx. de carga total	[A]	3,6



Mestre IO-Link com interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP69K

Entradas/saídas		
Quantidade total de entradas e saídas	16; (configurável)	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 8	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)	
Nível de comutação elevado [V]	11...30	
Nível de comutação reduzido [V]	0...5	
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim	
Saídas		
Quantidade de saídas digitais	8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)	
Corrente máx. de carga por saída [mA]	300	
Resistente a curto-circuito	sim	
Interfaces		
Interface de comunicação	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - Internet of Things		
Standard de transmissão	10Base-T; 100Base-TX	
Taxa de transmissão	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocolo	MQTT JSON	
Configurações de fábrica	endereço IP: 169.254.x.x	
	Máscara de sub-rede: 255.255.0.0	
	Gateway endereço IP: 0.0.0.0	
	endereço MAC: veja etiqueta de tipo	
Nota sobre as interfaces	Protocolo de segurança: HTTPS	
IO-Link Master		
Tipo de transferência	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Quantidade de portas classe A	8	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...85	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90	
Proteção	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de cobertura de aço inoxidável: IP 69K)	
Grau de proteção (NEMA 250)	6P	
Grau de sujidade	2	
Fluídos químicos	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA



Mestre IO-Link com interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP69K


Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[anos]	92

Dados mecânicos		
Peso	[g]	410,5
Materiais	invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Material da vedação	EPDM	

Notas		
Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

conexão elétrica - Conexão de processo

Conexão: M12; codificação: A; Vedação: EPDM



IO-Link Port Class A X01...X08

1	Alimentação do sensor (US) L+
2	Entrada digital
3	Alimentação do sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	não conectado

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: M12; codificação: D; Vedação: EPDM



IoT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	não conectado



Mestre IO-Link com interface IoT

IO-Link Master DL IoT 8P IP69K

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: M12; codificação: A



X31	
1	+ 24 V DC (US)
2	não conectado
3	GND (US)
4	não conectado