





Unidade de avaliação para monitorização de desalinhamento

C230/230VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões [mm]	75 x 100 x 110

Aplicação

Aplicação	monitorização do desvio de tela com 2 sensores em cada extremidade do transportador para controle do desalinhamento; controle de desalinhamento em transportadores de caçamba para evitar o desgaste da correia e danos posteriores
-----------	---

Dados elétricos

Tensão nominal AC [V]	< 230
Tensão nominal DC [V]	24
Tolerância da tensão nominal [%]	10
Tolerância 2 da tensão nominal [%]	10
Frequência nominal AC [Hz]	47...63
Energia auxiliar para sensores DC [V]	24

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas de relé: 2
---------------------------------	---------------------------------

Saídas

Quantidade de saídas de relé	2
Corrente de contacto	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	potenciômetro
------------------------------	---------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...50
Proteção	IP 40



Unidade de avaliação para monitorização de desalinhamento

C230/230VAC	
Grau de proteção dos terminais	IP 20

Dados mecânicos

Peso	[g]	624
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	75 x 100 x 110
Materiais		plástico

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	2 x LED, vermelho
	sinal de entrada	4 x LED, verde
	falha	4 x LED, vermelho

conexão elétrica

terminais: ...2.5 mm²

Conexão

