




Unidade de avaliação para monitorização da
velocidade de rotação

D100/230VAC/3-CHANNEL

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões [mm]		75 x 100 x 110
Aplicação		
Aplicação		avaliação de sequência de impulsos para detectar se é alcançada uma rotação mínima em instalações; centrífugas; agitadores
Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	< 230
Tensão nominal DC	[V]	24
Tolerância da tensão nominal	[%]	10
Tolerância 2 da tensão nominal	[%]	10
Frequência nominal AC	[Hz]	50...60
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 3
Saídas		
Quantidade de saídas de relé		3
Corrente de contacto		4 A / 250 V AC (30 V DC)
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste [Imp/min]		50...500
Precisão/desvios		
Histerese [% de Sr]		< 5
Repetibilidade [% de Sr]		< 5



Unidade de avaliação para monitorização da velocidade de rotação

D100/230VAC/3-CHANNEL

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	75 x 100 x 110
Materiais		plástico
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, verde
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Notas		*) design especial
conexão elétrica		
terminais: ...2.5 mm ²		
Conexão		