


DF2220



Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 etiqueta para marcação
- 2 botão ligar / desligar / redefinir LED de status 2
- 3 botão ligar / desligar / redefinir LED de status 1
- 4 terminais de encaixe Saídas 1/2



Aplicação		
Instalação	trilho TH35; conforme EN 60715	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	para PELV/SELV
Tensão nominal DC	[V]	24
Tensão de entrada DC	[V]	19,2...30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC)	[ms]	10
Corrente de repouso	[mA]	12
Quantidade de canais		2
Corrente nominal	[A]	1...10
Corrente nominal (elemento Fail Safe)	[A]	16
Saídas		
Capacitância de carga, total	[mF]	20
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20; (na parte frontal)
Grau de sujidade		2



Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-3	emissão de interferências conforme
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído

Dados mecânicos		
Peso	[g]	74,5
Dimensões	[mm]	80 x 12,5 x 98


Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	status	2 x LED, vermelho / verde / laranja
Elementos de funcionamento	2 x	botões

conexão elétrica

terminais de encaixe:


alavanca/barra de contato:

Conexão



Diagramas e gráficos

curva característica de saída



curva característica tempo-corrente