




Unidade de avaliação para monitorização da velocidade de rotação

D100/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Aplicação		
Aplicação		avaliação universal de sequências de pulsos quanto à passagem acima ou abaixo do valor nominal; monitorização da velocidade de rotação
Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	24
Tolerância da tensão nominal	[%]	10
Tolerância 2 da tensão nominal	[%]	10
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 1
Saídas		
Quantidade de saídas de relé		1
Corrente de contacto		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[Imp/min]	5...5000
Precisão/desvios		
Histerese	[% de Sr]	5...100
Repetibilidade	[% de Sr]	1



Unidade de avaliação para monitorização da velocidade de rotação

D100/ 24VDC

Tempos de resposta		
Tempo de arranque	[s]	0,5...15
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	alcance fino com o alcance do potenciômetro	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção	IP 40	
Grau de proteção dos terminais	IP 20	
Dados mecânicos		
Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, vermelho
conexão elétrica		
Conexão		