# DN0512


## Amplificador

**N605/110VAC/0,8A**

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DN1020

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Dados elétricos** | | |
| Frequência nominal AC | [Hz] | 47...63 |
| Tensão de saída | [V] | ajustado |
| Tolerância da tensão de saída | [%] | 5 |
| Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída | [A] | 0,8 |
| Quantidade de circuitos de saída | | 1 |
| **Saídas** | | |
| Proteção contra curto-circuito | | sim |
| Proteção contra sobrecarga | | sim |
| **Condições de funcionamento** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | 0...50 |
| Proteção | | IP 40 |
| **Dados mecânicos** | | |
| Materiais | | plástico |
| **Visualizadores/elementos de funcionamento** | | |
| Visualizador | tensão de saída | 2 x LED, verde |
| **Notas** | | |
| Quantidade da embalagem | | 1 peças |

# DN0512

## Amplificador

**N605/110VAC/0,8A**

## conexão elétrica

terminais: ...4 mm²

### Conexão

