


Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 LEDs erro
- 2 botão ligar / desligar / redefinir
- 3 conector do sinal
- 4 status LED



Dados elétricos

Tensão nominal DC	[V]	24
Tensão de entrada DC	[V]	18...30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		não
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	4
Aviso para a corrente máx. de saída	[A]	4 x 4
Corrente de entrada (tensão nominal de 24 V DC)	[A]	16
Proteção de entrada necessária para ligar as entradas	[V]	21,4
Corrente de repouso	[mA]	43
Dissipação (tensão nominal de 24 V DC)	[W]	1,8
Dissipação em ponto morto	[W]	1
Estabilidade do retorno	[V]	30

Saídas

Ativação do desligamento de proteção da entrada	[V]	21,4
Corrente de saída, total	[A]	16
Limitação da corrente de saída	[A]	19,9



Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Queda de tensão entre a entrada e a saída	[mV]	101
Capacitância de carga por saída	[mF]	57
Capacitância de carga, total	[mF]	57

Tempos de resposta

Atraso de ligação das saídas	[ms]	270
Tempo de paragem a 2 x corrente nominal	[s]	1
Tempo de paragem em caso de curto-circuito	[ms]	5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95; (sem condensação)
Proteção		IP 20
Grau de sujidade		2

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V 0,15...80 MHz
Resistência a vibrações	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Resistência a choques	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Dados mecânicos

Peso	[g]	203
Dimensões	[mm]	75 x 45 x 91
Materiais		PC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	Saída sobrecarga	4 x LED, vermelho
	tensão de alimentação	1 x LED, verde

Acessórios

Items fornecidos	terminal de parafuso:, para cabos de sinal
------------------	--

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

, cabos de sinal: 0,25...1,5 mm²



Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, Fios de alimentação: 0,25...6 mm²

Conexão

