




Memória de dados IO-Link

DSU___KQRWIOUS03



1 LED



Aplicação

Aplicação

armazenamento de dados via IO-Link

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Classe de proteção		III
Tamanho da memória	[bit]	1042432
Tipo de memória		FRAM
Ciclos máx. de leitura		ilimitado
Ciclos máx. de escrita		ilimitado

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link				
Tipo de transferência	COM3 (230,4 kBaud)				
Revisão IO-Link	1.1				
Padrão SDCI	IEC 61131-9				
Perfil	Smart Sensor: Device Identification				
Modo SIO	não				
Tipo de porta master necessária	A				
DeviceIDs suportados	<table> <tr> <th>Modo de funcionamento</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1423</td></tr> </table>	Modo de funcionamento	DeviceID	default	1423
Modo de funcionamento	DeviceID				
default	1423				

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67; IP 69K

Testes/aprovações

CEM	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	



Memória de dados IO-Link

DSU____KQRWIOUS03

Resistência a choques	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / não repetitivo
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Aprovação UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de ficheiro UL	E205959

Dados mecânicos

Peso	[g]	59,8
Invólucro		retangular
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	20 x 7 x 48
Materiais		PBT; TPU; aço inoxidável

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	acesso à memória	1 x LED, amarelo

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

