




Cabeça de leitura e gravação RFID com CAN

DTMHF GBRWCODC03



Aplicação		
Aprovação de radiotransmissão para	EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; China; Taiwan; Índia; Singapura	
Nota sobre a aprovação de radiofrequência	A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de radiofrequência pode ser encontrada em "Downloads".	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]	9...32 DC	
Consumo de corrente [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)	
Classe de proteção	III	
Frequência de funcionamento[MHz]	13,56	
Padrão RFID	ISO 15693	
Zona de detecção		
Distância até tag de ID [mm]		≤ 15
Interfaces		
Interface de comunicação	CAN	
CAN		
Protocolo	CANopen	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-40...85	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...85	
Proteção	IP 67; IP 69K	
Testes/aprovações		
Resistência a choques	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitivo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / não repetitivo
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF [anos]	506	



Cabeça de leitura e gravação RFID com CAN

DTMHF GBRWCODC03

Dados mecânicos		
Peso	[g]	120,5
Invólucro		tipo roscado
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		invólucro: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Tampa: PPS; tampa do cabo: PUR
Binário de aperto	[Nm]	< 25

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	Preoperational Mode	1 x LED, verde indicador
	Operational Mode	1 x LED, verde intermitente
	erro	1 x LED, vermelho intermitente
	comunicação do dia	1 x LED, amarelo indicador

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 0,8 m



1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	U+