




Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

artigo descontinuado

Produtos alternativos: E84036
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	400...500
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Tensão de entrada DC	[V]	450...820
Range de tensão da entrada AC	[V]	340...576
Tensão de saída DC	[V]	24...28
Classe de proteção		I; (IEC 61140)
Tempo de atraso a ligar máx.	[ms]	80
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 80
Tensão de saída	[V]	ajustável
Tolerância da tensão de saída	[%]	2
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída	[A]	30
Quantidade de circuitos de saída		1
Ondulação residual máx.	[%]	0,1
Derivação	[W/K]	18 (60...70 °C)
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		sim



Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-10...60
---------------------------	----------

Proteção	IP 20
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 50081-1	
-----	------------	--

	EN 61000-6-2	
--	--------------	--

MTTF [anos]	49
-------------	----

Dados mecânicos

Peso [g]	2507,5
----------	--------

Tipo de montagem	trilho; (TH35 (EN 60715))
------------------	---------------------------

Materiais	alumínio
-----------	----------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	tensão de saída	1 x LED, verde
--------------	-----------------	----------------

	falha	1 x LED, vermelho
--	-------	-------------------


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

terminais: 1.5...6 mm²

Conexão



- 1 primário
- 2 secundário