





Aplicação		
Aplicação	para até 4 cabeças de leitura/gravação do tipo ANT41x/ANT51x	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 3000
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 4	
Saídas		
Quantidade de saídas digitais	4	
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces		
Interface de comunicação	Ethernet	
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79	
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0	
	Gateway endereço IP: 192.168.0.100	
Ethernet - PROFINET		
Protocolo	PROFINET	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...85
Proteção	IP 67	



Unidade de avaliação RFID LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00

Testes/aprovações		
Resistência a choques	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Resistência a vibrações	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[anos]	108,28
Dados mecânicos		
Peso	[g]	393,5
Dimensões	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiais	Parte superior: PA Grivory GV5H laranja; Parte superior: TPE; base: GD-ALSi12	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	tensão de alimentação	1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
	PROFINET-IO	2 x LED, vermelho / verde
	Ethernet	1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
	Entradas/saídas	1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	tampa de proteção: M12, E73004	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - Conexão de processo		
Conexão: 4 x M12; codificação: A		
		
IO 1...4		
1	L+	
2	IN (I/Q)	
3	L-	
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)	
5	n.c.	
conexão elétrica - Ethernet		
Conexão: 2 x M12; codificação: D		
		



Unidade de avaliação RFID LF/HF


DTELF/HFABRWPNU00

Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.