


DTC600



Cabeça de leitura e gravação RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED Estado de funcionamento
- 2 Visualização em barras de LED
- 3 Rosca de montagem: M4 profundidade máx. de inserção: 15 mm




Aplicação			
Aplicação	detectar objetos nos equipamentos de transporte		
Aprovação de radiotransmissão para	EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; Taiwan; Índia; China; Israel		
Nota sobre a aprovação de radiofrequência	A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de radiofrequência pode ser encontrada em "Downloads".		
Dados elétricos			
Tensão de funcionamento	[V]	9...32 DC	
Consumo de corrente	[mA]	< 150; (24 V)	
Classe de proteção		III	
Frequência de funcionamento	[MHz]	13,56	
Zona de detecção			
Distância da cabeça de leitura/gravação frontal	[mm]	900	
Distância da cabeça de leitura/gravação lateral	[mm]	1200	
Distância até tag de ID	[mm]	em relação à tag de ID E80384	: < 190
Interfaces			
Interface de comunicação		CAN	
Protocolo		CANopen	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80	
Proteção		IP 67	



Cabeça de leitura e gravação RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03

Testes/aprovações		
Resistência a choques	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / choque contínuo
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / choque único
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Dados mecânicos		
Peso	[g]	458,5
Dimensões	[mm]	120 x 50 x 113
Materiais	PBT; PC; aço inoxidável	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde / vermelho Interface CANopen
		1 x Visualização em barras de LED, amarelo comunicação do dia
Notas		
Notas	distâncias para outras etiquetas de ID consulte a ficha técnica (E803xx)	
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		
1	não conectado	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	