


DTE605



Dispositivo compacto RFID com interface de barramento de campo

DTRHF HLRWITUS03



Aplicação			
Aprovação de radiotransmissão para		EUA; Canadá; Coreia do Sul; Japão; Taiwan; Singapura; China; EU/RED; Índia; Malásia; Vietnã	
Nota sobre a aprovação de radiofrequência		A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de radiofrequência pode ser encontrada em "Downloads".	
Dados elétricos			
Tensão de funcionamento	[V]	19,2...28,8 DC	
Consumo de corrente	[mA]	500	
Classe de proteção		III	
Frequência de funcionamento	[MHz]	13,56	
Padrão RFID		ISO 15693	
Saídas			
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	100; (max.)	
Zona de detecção			
Distância da cabeça de leitura/gravação frontal	[mm]	600	
Distância da cabeça de leitura/gravação lateral	[mm]	850	
Aviso da distância da cabeça de leitura/gravação		100%	potência de transmissão
Distância até tag de ID	[mm]	etiqueta de 50mm	≤ 150
		cartão ISO	≤ 180
Interfaces			
Interface de comunicação		Ethernet	
Ethernet - Internet of Things			
Standard de transmissão		10Base-T; 100Base-TX	
Taxa de transmissão		10 MBit/s; 100 MBit/s	



Dispositivo compacto RFID com interface de barramento de campo

DTRHF HLRWITUS03	
Protocolo	MQTT JSON
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
	Gateway endereço IP: 192.168.0.100
Tipo de utilização	Configuração de parâmetros; transmissão de dados

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67

Testes/aprovações		
Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo
		50 g (11 ms) / choque único
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Aprovação UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de ficheiro UL	E205959

Dados mecânicos		
Peso	[g]	645,1
Dimensões	[mm]	113 x 118,5 x 50
Materiais		PBT / PC; aço inoxidável; alumínio

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	tensão de alimentação	1 x LED, verde
	Visualização em barras de LED	4 x LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: 2 x M12; codificação: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

DTE605




Dispositivo compacto RFID com interface de barramento de campo

DTRHF HLRWITUS03

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



PWR	
1	L+
2	entrada e saída digital 2
3	L-
4	entrada e saída digital 1
5	não conectado