


DTE801



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04



- 1 LED Estado de funcionamento
- 2 Visualização em barras de LED interface de barramento de campo
- 3 Rosca de montagem M4 profundidade máx. de inserção 15mm



Aplicação

Aprovação de radiotransmissão para

EU/RED; Índia

Nota sobre a aprovação de radiofrequência

A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de radiofrequência pode ser encontrada em "Downloads".

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA]	500
Consumo de energia [W]	8,6
Classe de proteção	III
Frequência de funcionamento [MHz]	865...868 (ETSI)
Padrão RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potência de transmissão ERP [mW]	120; (máximo: 200 mW)

Saídas

Corrente máx. de carga por saída [mA]	100; (max.)
---------------------------------------	-------------

Interfaces

Interface de comunicação	Ethernet
--------------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Protocolo	PROFINET
Tipo de utilização	transmissão de dados

Ethernet - TCP/IP

Protocolo	TCP/IP
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
	Gateway endereço IP: 192.168.0.100
Tipo de utilização	Configuração de parâmetros

DTE801




Dispositivo compacto RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



PWR

1	L+
2	entrada e saída digital 2
3	L-
4	entrada e saída digital 1
5	não conectado