


DTE904



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWENUS04



Aplicação	
Aprovação de radiotransmissão para	EUA; Canadá; México
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA]	500
Consumo de energia [W]	8,6
Classe de proteção	III
Frequência de funcionamento [MHz]	902...928
Padrão RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potência de transmissão EIRP [mW]	200; (máximo: 250 mW)
Saídas	
Corrente máx. de carga por saída [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Interface de comunicação	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protocolo	TCP/IP
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
	Gateway endereço IP: 192.168.0.100
Tipo de utilização	Configuração de parâmetros; transmissão de dados
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...55
Nota sobre a temperatura ambiente	com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWENUS04

Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo
		50 g (11 ms) / choque único
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Dados mecânicos

Peso [g]	695
Dimensões [mm]	113 x 118,6 x 50
Materiais	invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	tensão de alimentação	1 x LED, verde
	Visualização em barras de LED	4 x LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Ethernet

Conexão: 2 x M12; codificação: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



DTE904



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWENUS04

PWR	
1	L+
2	entrada e saída digital 2
3	L-
4	entrada e saída digital 1
5	não conectado