


DTE964



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04




Aplicação	
Aprovação de radiotransmissão para	Japão
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA]	500
Consumo de energia [W]	8,6
Classe de proteção	III
Frequência de funcionamento [MHz]	916,8...920,4
Padrão RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potência de transmissão EIRP [mW]	200; (máximo: 250 mW)
Saídas	
Corrente máx. de carga por saída [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Interface de comunicação	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protocolo	TCP/IP
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79
	Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
	Gateway endereço IP: 192.168.0.100
Tipo de utilização	Configuração de parâmetros; transmissão de dados
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...55
Nota sobre a temperatura ambiente	com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80
Proteção	IP 67



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04

Testes/aprovações		
Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo
		50 g (11 ms) / choque único
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	692
Dimensões	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiais	invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	tensão de alimentação	1 x LED, verde
	Visualização em barras de LED	4 x LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - Ethernet		
Conexão: 2 x M12; codificação: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
conexão elétrica - tensão de alimentação		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		
PWR		
1	L+	
2	entrada e saída digital 2	
3	L-	
4	entrada e saída digital 1	
5	não conectado	