


DX2041



Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/AC/DC



Características do produto		
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Aplicação		
Aplicação	indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo	
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	50...60
Tensão de funcionamento	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2	
Entradas		
Quantidade de entradas analógicas	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
Entrada analógica (corrente)	[mA]	0...20
Entrada analógica (tensão)	[V]	-10...10
Resolução da entrada analógica	16 bit	
Precisão da entrada analógica	[%]	0,1
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção	IP 65	
Grau de proteção dos terminais	IP 20	



Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/AC/DC

Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


Dados mecânicos		
Peso	[g]	351
Tipo de montagem		corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais		Noryl UL94-V-0

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	display colorido	visualizador LCD totalmente gráfico, Touch screen

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão



NC não conectado