




Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



corte do painel 91 x 43 mm



Características do produto

Dimensões [mm] 48 x 112 x 116

Aplicação

Aplicação indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	50...60
Tensão de funcionamento	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100
Consumo de energia	[W]	3

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4; Quantidade de saídas analógicas: 1

Entradas

Quantidade de entradas analógicas	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrada analógica (corrente)	[mA] 0...20
Entrada analógica (tensão)	[V] -10...10
Resolução da entrada analógica	16 bit
Precisão da entrada analógica	[%] 0,1

Saídas

Quantidade de saídas digitais	4
Corrente máx. de carga por saída	[mA] 200
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica	[mA] 0...20
Carga máx.	[Ω] 270
Tensão da saída analógica	[V] -10...10



Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Precisão da saída analógica [%]	0,1
Proteção contra sobrecarga	sim
Resolução da saída analógica	16 bit

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70
Proteção	IP 65
Grau de proteção dos terminais	IP 20

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dados mecânicos

Peso [g]	350,5
Tipo de montagem	corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões [mm]	48 x 112 x 116
Materiais	Noryl UL94-V-0

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	display colorido	visualizador LCD totalmente gráfico, Touch screen
--------------	------------------	---

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão

