


E3M161



Prolongador

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Aplicação

Característica especial	Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Formato	para sensor 3D inteligente móvel com saída de vídeo analógica PAL

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 25 AC / < 60 DC
-----------------------------	-------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-10...70
Proteção	IP 67; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	92,2
Materiais	PUR preto; anel de vedação: FKM; pinos de contacto: CuSn6 níquelado e estanhado
Material do invólucro	PUR
Material da porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Adequação para calhas articuladas	sim
Adequação para calhas articuladas	Raio de flexão para instalação fixa ≥ 60 mm

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E3M161




Prolongador

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, preto, Ø 6 mm, blindado; 2 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

