


Cabo com conector

ADOGH040MSS0015G04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Cabo blindado

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total

[A]

4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...70

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

578,8

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E10420



Cabo com conector


ADOGH040MSS0015G04

conexão elétrica


Cabo: 15 m, PVC, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



BN = Cores dos condutores :
BK = castanho
BU = preto
WH = azul
BK = branco