




Cabo com conector

ADOAH040MSS0005H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC005  
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



| Aplicação                       |                                                        |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial         | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |                                                                                                              |
| Sem silicone                    | sim                                                    |                                                                                                              |
| Dados elétricos                 |                                                        |                                                                                                              |
| Tensão de funcionamento         | [V]                                                    | < 250 AC / < 300 DC                                                                                          |
| Corrente máx. de carga total    | [A]                                                    | 4                                                                                                            |
| Condições de funcionamento      |                                                        |                                                                                                              |
| Temperatura ambiente            | [°C]                                                   | -40...90                                                                                                     |
| Proteção                        | IP 67; IP 68; IP 69K                                   |                                                                                                              |
| Testes/aprovações               |                                                        |                                                                                                              |
| Resistência a vibrações         | EN 60068-2-6 Fc                                        | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C                                                                         |
|                                 |                                                        | 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos                                                       |
| Resistência a choques           | EN 60068-2-27 Ea                                       | 100 g meio seno 11 ms; respectivamente 6 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40 °C / 85 °C |
| Resistência duradoura ao choque | EN 60068-2-29 Eb                                       | 40 g 6 ms; cada 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20 °C / 50 °C                     |
| Alteração rápida da temperatura | EN 60068-2-14 Na                                       | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciclos                                                      |

**Cabo com conector**

ADOAH040MSS0005H04

|                       |                  |                                           |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Teste de névoa salina | EN 60068-2-52 Kb | nível de severidade 5 (4 ciclos de teste) |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|

**Dados mecânicos**

|                       |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|
| Dimensões             | [mm] | 27 x 15 x 39     |
| Materiais             |      | TPU              |
| Material do invólucro |      | TPU              |
| Material da porca     |      | latão, niquelado |

**Notas**


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

**conexão elétrica**

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

**Conexão**

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Cores dos condutores : |
| BK = | preto                  |
| BN = | castanho               |
| BU = | azul                   |
| WH = | branco                 |