


E1002A



Conector fêmea a cablar

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Aplicação

Aplicação conexão em circuitos intrinsecamente seguros certificados

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Proteção IP 65

Testes/aprovações

Aprovação BVS 05 ATEX E106

Marcação ATEX  II 1G Ex ia IIC T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dados mecânicos

Peso [g] 35,7

Dimensões [mm] 25 x 25 x 56

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material da porca PA

Notas

Notas Ta conforme tabela "Capacidades totais do circuito" nos manuais de instruções correspondentes (parte ATEX relacionada com segurança)
Vários circuitos intrinsecamente seguros podem ser ligados no conector fêmea.

A soma das tensões de um ou vários circuitos intrinsecamente seguros não podem exceder o seguinte valor:

Utotal max = 60 V (valor de pico)

Quantidade da embalagem 1 peças

E1002A



Conector fêmea a cablar

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: PA



Conexão

