

E10190



Cabo com conector

ADOAA030MSS0002E03



Aplicação

Característica especial

Adequação para calhas articuladas

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 250 AC/DC

Corrente máx. de carga total

[A]

4; (40° C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 67

Testes/aprovações

Aprovação UL

Ta

< 75 °C

Número de ficheiro UL

E191684

Dados mecânicos

Peso

[g]

87,9

Dimensões

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materiais

TPU preto

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Adequação para calhas articuladas

sim

Adequação para calhas articuladas

Raio da dobra para aplicações flexíveis

mín. 10 x diâmetro do cabo

Velocidade de deslocamento

max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

Número máximo de dobras

> 2 Mio.

Torção máxima permitida

± 180 °/m

**Cabo com conector**

ADOAA030MSS0002E03

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, amarelo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

**Conexão**

GN =

RD/BK =

RD/WH =

Cores dos condutores :

verde

vermelho/preto

vermelho/branco