


Cabo com conector

ADOAG032--S0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 65

Dados mecânicos

Peso

[g]

146,6

Materiais

TPU transparente

Material do invólucro

TPU, transparente

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, amarelo

em funcionamento

1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E10219



Cabo com conector


ADOAG032--S0005A03

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: interrupção



Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul