




Prolongador

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 50

Dados mecânicos

Peso	[g]	113,9
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 3 m, PVC, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado




E11572



Prolongador

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Sub D, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

