


DV2910



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



1 sirene para sinalização acústica



Aplicação	
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento	[V] 18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC	[V] 24
Consumo de corrente	[mA] < 200
Pico de corrente na ligação	[mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas	
Corrente de entrada Alta	[mA] 6



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1533
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 54	
Dados mecânicos		
Peso [g]	593,9	
Tipo de montagem	base de montagem	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	segmento de LED	20 x LEDs, multicolor
Sinal acústico	sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx. [dB]	85	
Acessórios		
Acessórios (opcional)	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	
Notas		
Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

conexão elétrica - conector


Conexão: M12; codificação: A



1	UB+
2	não conectado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas e gráficos

Wandmontage



DV2910



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Montagem na base

