


## Prolongador

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                                    |

## Dados elétricos

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Tensão de funcionamento      | [V] | 10...30 DC |
| Corrente máx. de carga total | [A] | 3          |

## Saídas

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conceção elétrica | PNP |
|-------------------|-----|

## Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Proteção             |      | IP 68    |

## Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiais             | PUR              |
| Material do invólucro | PUR              |
| Material da porca     | latão, niquelado |

## Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 2 x LED, amarelo |
|              | em funcionamento    | 1 x LED, verde   |

## Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|



## Prolongador

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



### conexão elétrica

Cabo: 3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

