




Cabo com conector

ADOAH040MSS0025H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC088
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K	
Testes/aprovações		
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g meio seno 11 ms; respectivamente 6 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -40 °C / 85 °C
Resistência duradoura ao choque	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; cada 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas / -20 °C / 50 °C
Alteração rápida da temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciclos

**Cabo com conector**

ADOAH040MSS0025H04

Teste de névoa salina	EN 60068-2-52 Kb	nível de severidade 5 (4 ciclos de teste)
-----------------------	------------------	---

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétricaCabo: 25 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco