




Caixa separadora

ZDO8F039MSS0010H10

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0010H10


Dados mecânicos		
Peso	[g]	1172
Dimensões	[mm]	21 x 26 x 145
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro		PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M8
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado		
		



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0010H10

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo