


Cabo com conector

ADOAO140MSS0010H10

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 30 DC
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	1107,5						
Dimensões [mm]	45 x 20 x 47						
Materiais	PUR						
Material do invólucro	PUR						
Material da porca	latão, niquelado						
Adequação para calhas articuladas	sim						
Adequação para calhas articuladas	<table> <tr> <td>Raio da dobra para aplicações flexíveis</td><td>mín. 12,5 x diâmetro do cabo</td></tr> <tr> <td>Velocidade de deslocamento</td><td>max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Torção máxima permitida</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 12,5 x diâmetro do cabo	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²	Torção máxima permitida	± 180 °/m
Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 12,5 x diâmetro do cabo						
Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²						
Torção máxima permitida	± 180 °/m						



Cabo com conector

ADOAO140MSS0010H10

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U: não conectado

R: não conectado

G: não conectado

M: não conectado

Cores dos condutores :

BN = castanho

BU = azul

GN = verde

GY = cinza

PK = rosa

RD = vermelho

WH = branco

YE = amarelo