




## Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



corte do painel 91 x 43 mm



### Características do produto

Dimensões [mm] 48 x 112 x 116

### Aplicação

Aplicação indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo

### Dados elétricos

Frequência AC [Hz] 50...60  
Tensão de funcionamento [V] 115...230 AC / 18...30 DC  
Consumo de corrente [mA] 100

### Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4

### Entradas

Quantidade de entradas analógicas 2; (Spannungs- oder Stromeingang)  
Entrada analógica (corrente) [mA] 0...20  
Entrada analógica (tensão) [V] -10...10  
Resolução da entrada analógica 16 bit  
Precisão da entrada analógica [%] 0,1

### Saídas

Quantidade de saídas digitais 4  
Proteção contra sobrecarga sim

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...60  
Temperatura de armazenamento [°C] -25...70  
Proteção IP 65  
Grau de proteção dos terminais IP 20



Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

| Testes/aprovações |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| CEM               | EN 61000-6-2 |  |
|                   | EN 61000-6-3 |  |
|                   | EN 61000-6-4 |  |


| Dados mecânicos  |      |                             |
|------------------|------|-----------------------------|
| Peso             | [g]  | 350,5                       |
| Tipo de montagem |      | corte do painel: 91 x 43 mm |
| Dimensões        | [mm] | 48 x 112 x 116              |
| Materiais        |      | Noryl UL94-V-0              |

| Visualizadores/elementos de funcionamento |                  |                                                   |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Visualizador                              | display colorido | visualizador LCD totalmente gráfico, Touch screen |

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão



NC não conectado