


E11301



Prolongador

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

< 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...80

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



E11301



Prolongador

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

