




Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



corte do painel 91 x 43 mm



Características do produto

Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
-----------	------	----------------

Aplicação

Aplicação	indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	100

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Entradas

Quantidade de entradas analógicas		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrada analógica (corrente)	[mA]	0...20
Entrada analógica (tensão)	[V]	-10...10
Resolução da entrada analógica		16 bit
Precisão da entrada analógica	[%]	0,1

Saídas

Quantidade de saídas digitais		4
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	200
Quantidade de saídas analógicas		1
Corrente da saída analógica	[mA]	0...20
Carga máx.	[Ω]	270
Tensão da saída analógica	[V]	-10...10
Precisão da saída analógica	[%]	0,1
Proteção contra sobrecarga		sim



Visualização multifuncional para monitorização de sinais padrão

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Resolução da saída analógica	16 bit
------------------------------	--------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65
Grau de proteção dos terminais		IP 20

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dados mecânicos

Peso	[g]	299
Tipo de montagem		corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões	[mm]	48 x 112 x 116
Materiais		Noryl UL94-V-0

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	display colorido	visualizador LCD totalmente gráfico, Touch screen
--------------	------------------	---

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão

