


E12435



Prolongador

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Aplicação		aplicações de solda
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...36 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total [A]		4
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...85
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]		-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso [g]		816,2
Dimensões [mm]		14,5 x 14,5 x 48,5
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão
Material da vedação		FKM

E12435



Prolongador

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas	
Notas	com 2 bocais de identificação de 30 mm de comprimento
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 30 m, PUR, preto, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR, transparente; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Vedação: FKM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

