


E3M153



Prolongador

CONNECTION CABLE M12 16M



Aplicação	
Característica especial	Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Formato	para sensor 3D inteligente móvel com saída de vídeo analógica PAL
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Proteção	IP 67; IP 69K
Dados mecânicos	
Peso [g]	806,2
Materiais	invólucro: PUR; Vedação: FKM; pinos de contacto: CuSn6 niquelado e estanhado
Material da porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Adequação para calhas articuladas	sim
Adequação para calhas articuladas	Raio de flexão para instalação fixa ≥ 60 mm
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E3M153



Prolongador

CONNECTION CABLE M12 16M

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



conexão elétrica

Cabo: 16 m, preto, Ø 6 mm, blindado; 3 x 0,25 mm²

Conexão



- 1: blindagem
- 2: não conectado
- 3: tela Koax
- 4: núcleo do cabo Koax
- 5: não conectado

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

