


E12502



Cabo com conector

ADOGH120ZDS0005H12



Aplicação

Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 30 AC/DC

Classe de proteção II

Corrente máx. de carga total [A] 1,5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 326

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca zinco moldado sob pressão

Adequação para calhas articuladas sim

Adequação para calhas articuladas Raio da dobra para aplicações flexíveis mín. 10 x diâmetro do cabo

Velocidade de deslocamento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²

Número máximo de dobras > 5 Mio.

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E12502



Cabo com conector


ADOGH120ZDS0005H12

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
GY/PK =	cinza / rosa
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo
RD/BU =	vermelho / azul