


E12558



Prolongador

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso [g]	82,1	
Materiais	PA; soquete: TPU laranja; Vedação: FKM	
Material da porca	latão, niquelado	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

E12558



Prolongador

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - soquete


Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

